


品番 : EA164KS-38

品名 : 1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 19:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP8-38P
対刃(mm)	38	外径(mm)	50
全長(mm)	80	差込角	1"
サイズ(mm)	S:38、D1:55、D2:50、H:30、L:80、 I:50	重量(g)	800

薄肉仕様

ピン・リング付

AMBAC(アンパック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。

中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.