


品番 : EA164KS-41

品名 : 1"DRx41mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,150円(税抜) / 6,765円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,150円(税抜) / 6,765円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/17 19:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0475ページ | | |



| インチ・ミリ換算表 | |
|---------------|------------------|
| 1/8" - 6.35mm | 3/16" - 9.53mm |
| 1/4" - 12.7mm | 5/16" - 19.05mm |
| 1" - 25.4mm | 1 1/16" - 38.1mm |

仕様

| | | | |
|---------|---------------------------------|--------|-----------|
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABP8-41TP |
| 対刃(mm) | 41 | 外径(mm) | 50 |
| 全長(mm) | 80 | 差込角 | 1" |
| サイズ(mm) | S:41、D1:58、D2:50、H:35、L:80、I:50 | 重量(g) | 840 |

薄肉仕様

ピン・リング付

AMBAC(アンバッカ)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。

中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.