


品番：EA164KS-41

品名：1"DRx41mm ホールナット用インパクトソケット(薄肉)



販売価格	6,150円(税抜) / 6,765円(税込)		
カタログ価格	6,150円(税抜) / 6,765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 23:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



1/4" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP8-41TP
対辺(mm)	41	外径(mm)	50
全長(mm)	80	差込角	1"
サイズ(mm)	S:41、D1:58、D2:50、H:35、L:80、 l:50	重量(g)	840

薄肉仕様

ピン・リング付

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。

中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウトナット)の締緩作業。

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.