品番: EA164KV

品名:1"DR(11個組) ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)



販売価格	<b>57,400円</b> (税抜)/ 63,140円(税込)				
カタログ価格	57,400円(税抜)/63,140円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/23 15:46現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0484ページ				









## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	ATBP811TP			
セット内容11点						
差込角	1"	インパクトコンビソケット (hex×sq)	35×17·38×20·41×20·41×21mm			
薄肉ディープインパクト ソケット	33mm	薄肉セミディープインパ クトソケット	10·12·14·17·19·22mm			
ケースサイズ	310(W)×165(D)×70(H)mm	重量	6.2kg			

大型車ホイールのJIS方式・ISO方式の両方に対応できます。

中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。

ホイールナットコンビソケットは、アウターナットとインナーナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.