

品番：EA164TB-21

品名：3/4"DRx1/2"DR インパ°外凹凸ソケットアダプター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,480円(税抜) / 9,328円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,480円(税抜) / 9,328円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/03 11:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0485ページ                      |      |   |



仕様

|      |                                   |     |                    |
|------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| メーカー | トップ工業(TOP)                        | 型番  | EPA-64             |
| 用途   | インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプター | 差込角 | オス:1/2"<br>メス:3/4" |
| 全長   | 70mm                              | 重量  | 237g               |
| 材質   | SCM435                            |     |                    |

スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。

Oリング・ピン付き

<注意>

- ・インパクトレンチにOリングピンセットを確実に装着して作業を行ってください
- ・ワンタッチアダプターシリーズにインパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とアダプターの落下防止用ボールを合わせるようにして、取り出してください。
- ・工具の使用目的以外には使用しないでください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.