

品番：EA166D

品名：600ml グリースガン(エア-式)



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 100 (2026/05/06 14:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0643ページ1003ページ		



仕様

容量	600ml	ノズル長	170mm
使用圧力	0.5~1MPa	推奨使用圧力	0.64MPa
筒サイズ	φ63×295mm	エア-消費量	140L/min
吸入口	Rc1/4"	ノズルねじサイズ	R1/8"
サイズ	370(H)×370(L)mm	重量	1.9kg
使用コンプレッサー	2.2kw	振動値(3軸合成値)	2.5m/s2
騒音値	70dB	ヘッドのプラグ部ねじサイズ	NPT1/8(27山)
NLGI-1~2			
連続吐出タイプ			
蛇腹カートリッジ・手詰め用 ※NPT1/8フィルタープラグを別途取り付ければフィルターポンプを使用しての充填も可能			
400gカートリッジグリースが使用可能			
グリースタンクを任意の位置に調整可能			
プラグ付			

代替品



品番 EA166HA
コメント メーカー異なります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.