

品番 : EA166DG-11

品名 : 500ml グリースガン(ニア-式)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,960円(税抜) / 8,756円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 7,960円(税抜) / 8,756円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 25 (2026/02/04 07:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0643ページ                       |      |   |



カタログ訂正

25/02/17 適用グリースの訂正。誤:EA991CN-7~-10、正:EA991C-7~-10(9025 No.56)

## 仕様

|             |            |           |  |
|-------------|------------|-----------|--|
| 容量(ml)      | 500        | ノズル長(mm)  | 150  |
| 吐出量(g/トリガー) | 0.9        | 吐出圧力      | 33MPa  |
| 筒長          | 285mm      | 適用グリース    | カートリッジグリース(400ml):<br>EA991C-7~10<br>手詰めグリース |
| ノズルねじサイズ    | M10×1      | エアー吸入口    | 1/4" -18 NPT                                 |
| 圧力比率        | 40:1       | 吸入口       | 1/4" (F)                                     |
| 使用圧力        | 0.3~0.8MPa | 使用コンプレッサー | 28.3L/min 0.6MPa                             |

NLGI-1~2

シングルショットタイプ

トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/ワンプッシュ)

工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

