品番: EA166DG-21

品名:500ml グリースガン(エアー式)



販売価格	11,600円 (税抜)/12,760円(税込)				
カタログ価 格	11,600円(税抜)/12,760円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 22:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0653ページ				











カタログ訂正

23/12/12 トリガー仕様:連続吐出タイプ/画像間違い.本商品はカプラー付です(No.55 1213) 適用グリース品番:EA991C-7~-10 (No.56)

仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(g/分)	400	ノズルねじサイズ	M10×1
エアー吸入口	1/4¥"-18 NPT	圧力比率	40:1
吸入口	1/4" (F)	使用圧力	0.3~0.8MPa
吐出圧力	33MPa	使用コンプレッサー	28.3L/min 0.6MPa
筒長	285mm	適用グリース	カートリッジグリース(400ml): EA991C-7~10 手詰めグリース

NLGI-1~2

連続吐出タイプ

トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)

工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。