


品番：EA166DG-22

品名：500ml グリースガン(エア-式/フレキシブルホース付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/06 15:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0643ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|------------|-----------|------------------|
| 容量(ml) | 500 | ノズル長(mm) | 150 |
| 吐出圧力(MPa) | 33 | 筒サイズ | 285mm |
| エア-使用圧力 | 0.3~0.8MPa | 吸入口 | 1/4" (F) |
| 吐出量 | 400g/分 | ノズルねじサイズ | M10×P1.0 |
| 圧力比率 | 40:1 | 使用コンプレッサー | 28.3L/min 0.6MPa |
| 連続吐出タイプ | | | |
| NLGI-1~2 | | | |
| 300mmフレキシブルホース付 | | | |
| トリガーを押している間はグリースが出続けます。 | | | |
| 工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。 | | | |
| 手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.