品番: EA166EA-2

品名:リベッター(エアー式)



| 販売価格 | 15,800円 (税抜)/17,380円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 15,800円(税抜)/17,380円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 72 (2025/11/26 12:13現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1287ページ | | | | |





仕様

| ストローク | 14mm | 使用圧力(MPa) | 0.62MPA | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|
| エアー消費量(L/min) | 113L/min. | 全長 | 230mm | | |
| ノーズ長 | 65mm(六角部含まず) 75mm(六角部含む) | 重量(kg) | 1.49kg | | |
| 吸入口 | RC1/4¥" | リベットセット能力(アル ミ・スチール・ステンレ ス) | 2.4mm·3.2mm, 4.0mm, 4.8mm | | |
| メンテナンス時に使用するオイルはタービン油の#32です | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.