

品番 : EA166HA

品名 : 400ml グリースガン(ニア-式)



販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/02/04 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0643ページ1003ページ		



グリースタンクを任意の位置に調整可能

仕様

使用圧力	0.6MPa	使用可能圧力	0.42～1.05MPa
ノズル長	170mm	筒サイズ	Φ60×295mm
容量	400ml	吸入口	PT1/4"(カプラー付)
重量	約1.8kg	ノズルねじサイズ	1/8"PT-28T
適用グリース	蛇腹グリース 手詰めグリース		

NLGI-1～2用

蛇腹カートリッジ使用可能

グリースタンクを任意の位置に調整可能

連続吐出タイプ

プラグ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

