

品番：EA166HA

品名：400ml グリースガン(エア-式)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 77 (2026/04/16 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0643ページ1003ページ		



グリースタンクを任意の位置に調整可能

#### 仕様

容量	400ml	ノズル長	170mm
使用圧力	0.6MPa	使用可能圧力	0.42~1.05MPa
筒サイズ	φ60×295mm	吸入口	PT1/4" (カプラー付)
重量	約1.8kg	ノズルねじサイズ	1/8" PT-28T
適用グリース	蛇腹グリース 手詰めグリース		
NLGI-1~2用			
連続吐出タイプ			
蛇腹カートリッジ使用可能			
プラグ付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.