品番: EA166SG-3B

品名: 400ml グリースガン(エアー式)



販売価格	13,100円 (税抜)/14,410円(税込)				
カタログ価 格	13,100円(税抜)/14,410円(税込)				
在庫数	最新在庫: 35 (2025/12/15 19:43現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0654ページ1044ページ				













本体は滑りにくい表面仕上げになっています

仕様

ノズル長	170mm	フレキシブルホース長	230mm
筒サイズ	φ60×300mm	容量	400ml
吸入口	Rc(PT)1/4"	ノズルねじサイズ	R1/8"
使用圧力範囲	0.4~0.7MPa	操作圧力	0.59MPa
重量	1.8kg	適用グリース	蛇腹グリース
材質	本体:鋳物 グリスタンク:スチール		

連続吐出タイプ

蛇腹カートリッジ使用可能

本体は滑りにくい表面仕上げになっています。

NLGI-1~2

プラグ付

連続射出可能

リガーを引けば連続して吐出します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.