

品番 : EA166SG-3B

品名 : 400ml グリースガン(ニア-式)



販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/02/04 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0643ページ1003ページ		



本体は滑りにくい表面仕上げになっています

### 仕様

ノズル長	170mm	フレキシブルホース長	230mm
筒サイズ	φ 60×300mm	容量	400ml
吸入口	Rc(PT)1/4"	ノズルねじサイズ	R1/8"
使用圧力範囲	0.4~0.7MPa	操作圧力	0.59MPa
重量	1.8kg	適用グリース	蛇腹グリース
材質	本体: 鋳物 グリスタンク: スチール		

連続吐出タイプ

蛇腹カートリッジ使用可能

本体は滑りにくい表面仕上げになっています。

NLGI-1~2

プラグ付

連続射出可能

リガーを引けば連続して吐出します

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.