品番: EA166SH-2A

品名: 450ml グリースガン(エアー式)



販売価格	<b>20,500円</b> (税抜)/ 22,550円(税込)				
カタログ価 格	20,500円(税抜)/22,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/05 05:41現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0653ページ1044ページ				











## 仕様

容量(ml)	450	ノズル長(mm)	470
吐出圧力(MPa)	41.4	筒サイズ	φ 65×300mm
エアー使用圧力	0.27~1.03MPa	ノズルねじサイズ	1/8"NPT
重量	2.5kg		

連続吐出タイプ

フレキシブルホース

NLGI-1~2

エアープラグ付

蛇腹カートリッジを使用するにはEA166SH-1Aが必要となります。

手詰め・蛇腹タイプ

## 代替品



品番 EA166DG-21

コメント 蛇腹グリース使えません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.