


品番：EA200RX-1

品名：DC10.8V 1/4"-1/2" フレアリングツール(充電式)



販売価格	79,000円(税抜)／ 86,900円(税込)		
カタログ価格	79,000円(税抜)／86,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 03:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



品名		型番	価格	在庫
フレアリングツール	DC10.8V	RF20S	79,000円(税抜)	0



仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	RF20S
適合銅管サイズ	1/4"・3/8"・1/2" ※5/8"、※3/4" (※はオプション)	バッテリー	10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約60分
サイズ	127(L)×66(W)×230(H)mm 127(L)×66(W)×264(H)mm(電池 セット時)	重量	1160g 1345g(電池セット時)
加工方式	偏心コーン(定圧押付回転方式)	スイッチ	無段階変速、前進後退切替ボタン付き
コーン回転数	0～280min-1	動力	直流整流子モーター
フレア加工可能回数	1/2の銅管を満充電で約100口(使用 状況により変化します)	加工時間	約5秒
付属品	バッテリー、充電器、電源コード、チュー ブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケー ス		

コンパクトになって、さらに便利に変身！
銅管作業の必需品
小型軽量化、本体重量28%ダウン
新冷媒対応

リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に！

ワンアクション機構

ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能

偏芯コーン

偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。

EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。

代替品



品番 EA200RX-1A

コメント 変更点：電池容量、サイズ など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.