


品番：EA200RX-1A

品名：DC10.8V 1/4"-1/2" フレアリングツール(充電式)



販売価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
カタログ価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/19 21:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0013ページ		



仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	424911
適合銅管サイズ	1/4"・3/8"・1/2" ※5/8"、※3/4" (※はオプション)	充電器	AC100V
バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約70分
サイズ	108×72×225(H)mm (電池セット時: 108×72×261(H)mm)	重量	1.135kg (電池セット時: 1.32kg)
フレア加工可能回数	1/2"の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)	コーン回転数	0~290min-1
スイッチ	正逆回転切り替えシーソースイッチ	加工方式	偏心コーン(定圧押付回転方式)
加工時間	約5秒(1/4")~7秒(3/4")	付属品	10.8Vバッテリー、充電器、電源コード、チューブカッター、六角棒スパナ、クランプ、ケース
動力	直流整流子モーター		

新冷媒対応

小型軽量化

銅管作業の必需品

コンパクトになって、さらに便利に変身!

リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!

ワンアクション機構

ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能

偏芯コーン

偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。

EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。

シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.