


品番：EA200RX-1A

品名：DC10.8V 1/4"-1/2" フレアリングツール(充電式)



販売価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
カタログ価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0013ページ		



仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	424911
用途	銅管のフレア加工	適合銅管サイズ	1/4"・3/8"・1/2" ※5/8"・※3/4" (※はオプションです)
フレア形状	新冷媒対応 (R32・R410A)	加工方式	偏心コーン(定圧押付回転方式)
スイッチ	正逆回転切り替えシーソースイッチ	コーン回転数	0~290min-1
動力	直流整流子モーター	フレア加工可能回数	1/2"の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)
加工時間	約5秒(1/4")~7秒(3/4")	バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約70分
サイズ	108×72×225(H)mm (電池セット時:108×72×261(H)mm)	重量	1135g (電池セット時:1320g)
付属品	10.8Vバッテリー、充電器、電源コード、チューブカッター、六角棒スパナ、クランプ、ケース		

クランプと偏心コーンにより、使いやすくスピーディな作業が可能なコードレスフレア

銅管作業の必需品

小型軽量化。ヘッド部が従来品よりもコンパクトになり、狭所での作業に最適です。

リチウムイオン電池(10.8V 2.5Ah)採用とパワー伝達効率の改良により、加工時間、加工回数が向上!

リチウムイオン電池採用により、継ぎ足し充電が可能です。

正・逆回転の切り替えが容易なシーソースイッチで作業効率UP!

ワンアクション機構

ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。

また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能

偏芯コーン

偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。

所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。

別売の工具セット(EA200RX-100)を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.