品番: EA203K

品名:1/4"-1・3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)



販売価格	14,300円 (税抜)/ 15,730円(税込)				
カタログ価 格	14,300円(税抜)/15,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/12 17:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0011ページ0189ページ				















仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	90 31 02 BK
商品名	TubiX	適合管外径	1/4"~1·3/8" (φ6~35mm)
適合管種	最大2mm厚の銅管、真鍮管、ステンレ ス鋼パイプ	全長	180mm
重量	375g	材質	本体:マグネシウム含有強化金属 ブレード:高品質ボールベアリング鋼

クイックセット仕様…可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます

刃部とガイドローラーにニードルベアリング入り、軽い力でスムーズに作業が行えます。

高品質のニードルベアリングにより、ステンレス鋼パイプも簡単に切断します。

軸部にガイドローラー付きで、らせん切りを防ぎます。

SWAケーブルのストリッピング作業にも使用可能

軽量で丈夫なマグネシウム製ボディ

バリ取り用スクレーパー内蔵

スペア替刃1枚付

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.