

品番：EA205RA

品名：1/4"-1・1/2" チューブカッター



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/01 20:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0011ページ		



品名	品番	規格	単位	在庫
被覆銅管用パイプカッター	EA205RA	1/4"-1.5"	個	2
被覆銅管用パイプカッター	EA203RX-4	6-42mm	個	1

被覆銅管の切断に最適です。

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	39942
適用	銅管(被膜)	適合管外径	1/4"~1・1/2"
全長	全閉時: 165mm 全開時: 215mm		

スペア替刃1枚付

被覆銅管用の刃が装着されています。

J型フレーム採用によりパイプをバランスよくセットできます。

大口径のパイプを保持できるため、切断能力が向上

Iビーム構造の高強度アルミ合金製モノコック・ボディは理想の強度と軽量化を実現

ノブのワンプッシュで、素早いサイズ調整、切断後はリリース・ナット(ラッチ)をワンタッチで開放完了とワンプッシュとワンタッチのクイック・アクション機能装備

代替品

	品番	EA203RX-4
	コメント	6-42mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.