


品番：EA207R-2

品名：140mm スクレーパー(3.2mm軸)



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/06/13 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0012ページ0354ページ		



#### 仕様

メーカー	ノガ・ウォーターズ(NOGA)	型番	NG1003
能力	φ4mm以上	全長	140mm
ハンドル長	120mm	重量	41g
用途	一般的なバリ取りに。	付属替刃	EA207R-10・-20・-40(各1本)

φ3.2軸替刃が使用できます。

後部キャップはブレード収納可能

ブレードの交換が楽にできます。

ゴムとプラスチック製ハンドルで、軽量・強靱です。

ブレードの交換はカラーを押し下げて行います。  
基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。

後のキャップは作業中にはずれないようにになっています。  
キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.