

品番 : EA207RB-2

品名 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸)



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/02 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0012ページ0354ページ		



カタログ訂正

24/11/07 能力:(誤)  $\phi$  3mm以上(正)  $\phi$  4mm以上 (No.56/57 9013)

### 仕様

メーカー	ノガ・ウォーターズ(NOGA)	型番	NG1005
能力	$\phi$ 4mm以上	全長	140mm
ハンドル長	120mm	重量	47g
用途	一般的なバリ取りに。	付属替刃	EA207R-10--20--40--50--60 (各1本)

$\phi$  3.2軸替刃が使用できます。

ブレードの交換が楽にできます。

ゴムとプラスチック製ハンドルで、軽量・強靭です。

ブレードの交換はカラーを押し下げて行います。  
基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。

後のキャップは作業中にはずれないようになっています。  
キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。

### 代替品

品番	EA207R-2
コメント	能力: $\phi$ 4mm以上



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.