

品番：EA215AA

品名：4丁組 レバー式ベンダー



販売価格	32,000円(税抜)／ 35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜)／35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/16 22:47現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0016ページ		



規格 / 寸法			
型番	最大曲げ径 (mm)	最大曲げ角度 (°)	最大曲げ長さ (mm)
EA215A-2	1/4"	90°	1000
EA215A-3	3/8"	90°	1000
EA215A-4	1/2"	90°	1000
EA215A-5	5/8"	90°	1000

跡がついたり、削りくずが出ません

仕様

セット内容 1/4" (EA215A-2)、 3/8" (EA215A-3)、 1/2" (EA215A-4)、 5/8" (EA215A-5)			
付属品	ケース (EA114CS)	ケースサイズ	730(W)×240(D)×225(H) mm
なまし銅管用			
●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ることに、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。 ●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.