

品番：EA240RE-1

品名：1/2",3/4" 電動フレキ管つば出し機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 85,000円(税抜) / 93,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 85,000円(税抜) / 93,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/18 03:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0189ページ1074ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------------------------|------------|---|
| メーカー | レックス工業 (REX) | 型番 | 424979 |
| 用途 | 水用ステンレスフレキシブル管のツバ出し | 適合サイズ | 呼び13(1/2") 呼び20(3/4") |
| ツバ出し数 | 2山・3山 | 加工方式 | 偏芯コーン (定圧押付回転方式) |
| スイッチ | 正回転／逆回転仕様 | 回転数 | 0～290rpm |
| 動力 | 直流整流子モーター | ツバ出し加工可能回数 | 3/4のステンレスフレキシブル管を満充電で約200口(使用状況により変化します。) |
| 加工時間 | 約5秒 | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約70分 |
| サイズ | 108×72×261(H)mm (充電電池含) | ケースサイズ | 440×366×113(H)mm |
| 重量 | 1320g(電池含) | 付属品 | 10.8Vバッテリー、充電器、電源コード、クランプ(1/2"・3/4")、フレキ管カッター、ケース、2.5mm六角棒レンチ、取扱説明書 |

誰でも簡単にツバ出し加工ができる、電動フレキ管ツバ出し機

約5秒でつば出し加工が可能

リチウムイオン電池採用により、継ぎ足し充電が可能です。

正・逆回転の切り替えが容易なシーソースイッチで作業効率UP!

※水用フレキ管専用です。灯油やガスなど、水以外のフレキ管には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.