

品番：EA240RK

品名：1/2" フレキ管つば出し機(インパ°外用)



販売価格	32,000円(税抜)／ 35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜)／ 35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/03 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0189ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	600-005-13
呼	13	フレキ管外径	16・16.8mm
サイズ(W×D×H)mm	166×44×150	六角対辺	8mm(ヘッド部)
ビットソケット	凹Hex8mm×凸Hex6.35mm(1/4"六角軸シャンク)	ツバ出し方法	電動工具(インパクトドライバー)
材質	鋼		
三つ山つぶし専用			
インパクトドライバーで素早くフレキシブルチューブのツバ出しを行えます。			
※スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。			
※ドリルドライバーは設定トルクによっては手首を傷める危険性があるため、使用しないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.