

品番：**EA270A**

品名：1/2"-7/8" チューブベンダー-セット(ラチェット式)





販売価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
カタログ価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>67</b> (2026/04/04 17:13現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0015ページ		



管径	曲げ半径	セット重量
1/2"	37.5mm	2.5kg
3/4"	58mm	2.5kg
1"	77mm	2.8kg
1 1/8"	86mm	2.8kg

管径	曲げ半径	セット重量
1/2"	37.5mm	2.5kg
3/4"	58mm	2.5kg
1"	77mm	2.8kg
1 1/8"	86mm	2.8kg



ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます

**仕様**

適合サイズ(曲げ半径)	1/2" (37.5mm)・5/8" (58mm)・3/4" (77mm)・7/8" (86mm)	本体全長	415mm
3/4"セット時全長	420mm	材質	アルミ鋳物+スチール
ケース材質	スチール	ケースサイズ	570×210×140mm
最大曲げ角	90°		

なまし銅管用

ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。

90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。

エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ることに、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。

曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

