

品番 : EA276GE

品名 : AC100V/900W 直管ベンダー(電動式)



販売価格	390,000円(税抜) / 429,000円(税込)		
カタログ価格	390,000円(税抜) / 429,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/28 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



最大曲げ角180°までの思い通りの角度設定ができ、スイッチにひとつで設定角に曲げることができます。曲げ作業の量産に適しています

仕様

シュー・ガイドは別売です。			
最大曲げ角180°まで思い通りの角度設定ができ、スイッチひとつで設定角に曲げることができます。曲げ作業の量産に適しています。			
曲げ能力	1/2"~1.3/4"	本体重量	33kg
最大曲げ角度	180°	本体サイズ	450×150×220mm
電源	AC100V(50/60Hz)、10A、900W	高さ	940mm(三脚使用時)
三脚スタンド別売(EA276GE-2)			
シューとガイドの間に、指を絶対に入れないで下さい。			
●シューとガイドの間に、指を絶対に入れないで下さい。			
●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ることで、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。			
●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。			

代替品

品番	EA276GA
コメント	違い:手動式、その他仕様



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.