


品番：EA300-5B

品名：乾式安全器(逆火防止器/酸素用)



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/17 11:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0068ページ		



モデルチェンジ内容 25/01/07 2025.3月製造分よりカ\*ト\*袋ナット部分が塗装有り→無しへ変更(No.57 1253)

#### 仕様

対象ガス	酸素	使用圧力	0.99MPa
接続口径	8A	入口接続	M16×1.5(左メス)
出口接続	M16×1.5(左オス)	全長	78mm
重量	249g	材質	C3771B、SUS316L
流量	30m <sup>3</sup> /h(標準状態) (P2=0.08MPa時)		
完全密封型消炎構造			
トリックカム復元方式			
調整器用・配管取出口用			
逆火防止に。			
小型軽量の乾式安全器。			
安全性が高く、トリックカム復元方式採用で作業性も優れていて作動時のリセットが簡単に行えます。			
水銀は含まれておりません。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.