

品番：EA300-6

品名：290mm ピストル型溶接器(酸素・アセレン用)



販売価格	47,000円(税抜) / 51,700円(税込)		
カタログ価格	47,000円(税抜) / 51,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/17 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

適合ホース内径	酸素・アセチレンとも:6mm	アセチレンガス用火口	(7本付属) #40、#63、#100、#160、 #250、#315、#400
全長	290mm	重量	450g
火口取付径	M8×1.0(フランス規格で NFA84540)		

ピストル型で、作業する所を選びません。

省エネルギー型でOリングを採用したガスストッパーや、ガス調節バルブを内蔵しており、点火調節時間の短縮、使用ガスの節約ができます。

能率型で火口を換えれば、LPガス、アセチレンガスどちらでも使用することができます。

バルブはニッケルメッキされ酸素は青、燃料ガスは赤と、わかりやすいように色分けしてあります。

ガス及び酸素の調整を一度すれば、溶接作業ごとの調整がいりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.