

品番：EA300-6G

品名：カップラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,200円(税抜) / 4,620円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,200円(税抜) / 4,620円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/17 11:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0070ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---|------|---------------|
| 用途 | 可燃性ガス用 | 使用圧力 | 0.1MPa以下 |
| 入口接続 | プラグ | 出口接続 | M16×1.5(左メネジ) |
| 全長 | 54mm | 重量 | 39g |
| 流量 | 1.0m ³ /h(標準状態) 入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの 時 | | |
| チヨコックにワンタッチで接続可能 | | | |
| 圧力低下の少ない阻止構造 | | | |
| アポロコックと互換性があります。 | | | |
| 逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 | | | |
| 酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.