品番: EA300-7B

品名: 425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用)



販売価格	27,700円 (税抜)/30,470円(税込)					
カタログ価 格	27,700円(税抜)/30,470円(税込)					
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/02 21:39現在)					
商品入数	1	販売単位	組			
カタログページ	0070ページ					





仕様

対象ガス	酸素・アセチレン用	全長	425mm
重量	850g	溶接火口	#200、#450 各1個付
熔断火口	#1、#2 各1個付	火口能力	#1:板厚5mmまでの切断可能 #2:板厚15mmまでの切断可能

切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。

火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。

熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。

熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。

※重要※

可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。

資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。

労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)

- 1. ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
- 2. ガス熔接技能講習を終了したもの
- 3. その他労働大臣が定めるもの

株式会社エスコ