

品番 : EA300-7C

品名 : 425mm LP用溶断器(酸素・プロパン用)



販売価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 10:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0069ページ		



仕様

対象ガス	酸素・プロパン用	全長	425mm
重量	850g	熔断火口	#1、#2(LP用付)
火口能力	#1:板厚5mmまでの切断可能 #2:板厚15mmまでの切断可能		

切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。

火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。

※重要※

可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。

資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。

労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)

1. ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2. ガス熔接技能講習を終了したもの
3. その他労働大臣が定めるもの

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.