

品名：(5+5mm)x30m カプラ付ツインホース



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 48,200円(税抜)／ 53,020円(税込)     |      |   |  |
| カタログ価格  | 48,200円(税抜)／53,020円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 22:12現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |  |
| カタログページ | 0072ページ                      |      |   |  |



| カブラメーカー商品種類 |       |              |
|-------------|-------|--------------|
| 商品名         | メーカー名 | 備考           |
| アポロコック      | 小池酸素  | —            |
| 子ヨコック       | 千代田精機 | アポロコックと互換性あり |
| 0ジョイント      | 千代田精機 | ミニカブラと互換性あり  |
| ミニカブラ       | 日東工業  | —            |

仕様

|        |                          |      |           |
|--------|--------------------------|------|-----------|
| 内径×外径  | 5.0×11.5mm               | 全長   | 30m       |
| 最高使用圧力 | 0.99MPa                  | 使用ガス | 酸素+アセチレン  |
| 破壊圧力   | 3MPa (ジョイントが破壊する最小圧力値です) | 使用温度 | −10℃～+60℃ |
| 接続形状   | Qジョイント                   |      |           |

ミニカプラと互換性があります。

代替品



|      |                   |
|------|-------------------|
| 品番   | EA300AC-30A       |
| コメント | 変更:両端7°リング付、耐久性UP |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.