


品番：EA300BA-12

品名：5mm ガス用カプラー(Qジョイント)



販売価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
カタログ価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/09 03:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



カプラメーカー商品種類		
商品名	メーカー名	備考
アケノコ	小島産業	—
手ヨコック	手代田精機	アケノコと互換性あり
Qジョイント	手代田精機	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	百保工業	—

手ヨコック(アケノコ)仕様と  
▲注意 Qジョイント仕様はカプラの形  
状が異なる為、適合しません。

### 仕様

適合ガス	アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	用途	マイルドホース用
適合ホース径	5mm	ホース側	タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
適合カプラ	EA300BA-11、BB-13		

ミニカプラと互換性があります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.