




品番：EA300BA-2

品名：5mm 酸素用カプラー(Qジョイント)



販売価格	2,850円(税抜)／3,135円(税込)		
カタログ価格	2,850円(税抜)／3,135円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/31 22:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		





カブラメーカー商品規格		
商品名	メーカー名	備考
アボロコック	小島産業	—
オジョイント	千代田精機	アボロコックと互換性あり
ミニカブラ	千代田精機	ミニカブラと互換性あり
ミニカブラ	百保工業	—

オジョイント(アボロコック)仕様とオジョイント仕様はカブラーの形状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	酸素	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	−10℃～+60℃	用途	マイルドホース用
適合ホース径	5mm	ホース側	タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
適合カブラ	EA300BA-1、BB-3		

ミニカブラと互換性があります。