

品番：EA300BA-20

品名：5mm 溶接器用カプラ-セット(Qジョイント/ガス用)



販売価格	8,560円(税抜)／9,416円(税込)		
カタログ価格	8,560円(税抜)／9,416円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 02:05現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0070ページ		



仕様

<セット内容>	EA300BA-11 (ガス用プラグ (5mm)) EA300BA-12 (ガス用カブラー (5mm)) EA300BB-13 (ガス用プラグ[器具側]) EA300BB-14 (調整器用ガス用カブラ)	材質	本体:真鍮(ソケット)、プラグ(銅) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	−10℃～+60℃	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	適合ガス	アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
適合ホース径	5mm		
ガス用プラグ仕様 用途:ガス・マイルドホース用 ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定してください)			
ガス用カブラー・ガス用プラグ[器具側]仕様 用途:溶接器用 接続ねじ:M16×P1.5左メネジ (ガス調整器の接続口にねじ込みます。)			
調整器用ガス用カブラ仕様 用途:調整器用 接続ねじ:M16×P1.5(左メネジ (ガス調整器の接続口にねじ込みます。))			
ミニカブラと互換性があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.