品番: EA300BA-20

品名:5mm 溶接器用カプラーセット(Qジョイント/ガス用)



販売価格	7,330円 (税抜)/ 8,063円(税込)				
カタログ価 格	7,330円(税抜)/8,063円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/16 16:06現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0071ページ				











仕様

<セット内容>	EA300BA-11 (ガス用プラグ (5mm)) EA300BA-12 (ガス用カプラー (5mm)) EA300BB-13 (ガス用プラグ[器具 側]) EA300BB-14 (調整器用ガス用カプラ)	材質	本体:真鍮(ソケット)、プラグ(鋼) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値で す。)	適合ガス	アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガ ス
適合ホース径	5mm		

ガス用プラグ仕様

用途:ガス・マイルドホース用

ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定してください)

ガス用カプラー・ガス用プラグ[器具側]仕様

用途:溶接器用

接続ねじ:M16×P1.5左メネジ ガス調整器の接続口にねじ込みます。)

調整器用ガス用カプラ仕様

用途:調整器用

接続ねじ:M16×P1.5(左メネジ ガス調整器の接続口にねじ込みます。)

ミニカプラと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.