

品番：EA300BB-13

品名：[サイズ 共用] ガス用プラグ(溶接器側)



販売価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
カタログ価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2024/05/14 12:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0073ページ		



仕様

使用温度: -10℃～+60℃
使用圧力: 最高圧力1MPa
破壊圧力: 3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
用途: 溶接器用
適合ガス: アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
適合ホース径: 8mm、5mm
接続ねじ: M16×P1.5(左メネジ 溶接器のガス側接続口にねじ込みます。)
適合カプラ: EA300BB-12 〈材質〉
本体: ソケット: 真鍮、プラグ: 鋼
パッキン: ニトリルゴム
スプリング: ステンレス
重量: 39g
●アポロコック仕様とQジョイント仕様はカプラの形状が異なる為、適合しません。
ミニカプラと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.