


品番：EA300BB-14

品名：[サイズ 共用] ガス用カプラ(調整器側)



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/09 01:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



商品名	メーカー名	備考
アセコック	小島産業	—
手ヨコック	手代田精機	アセコックと互換性あり
0ジョイント	手代田精機	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	日興工業	—

手ヨコック(アセコック)仕様と
▲注意 0ジョイント仕様はカプラの形
状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス	使用圧力	最高圧力1MPa
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	用途	M16×1.5(左) ガス・ゲージ用
適合カプラ	EA300BA-11、BB-11		

ミニカプラと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.