


品番：EA300BB-2

品名：8mm 酸素用カプラー(Qジョイント)



販売価格	2,850円(税抜) / 3,135円(税込)		
カタログ価格	2,850円(税抜) / 3,135円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/31 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



カプラーメーカー商品種類		
商品名	メーカー名	備考
アネココック	小糸産業	—
手ヨコック	手代田精機	アネココックと互換性あり
Oジョイント	手代田精機	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	百保工業	—

手ヨコック(アネコック仕様)と
▲注意 Oジョイント仕様はカプラーの形
状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	酸素	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	用途	1/4"×5/16" 酸素・ホース用
適合ホース径	8mm	ホース側	タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
適合カプラ	EA300BB-1、BB-3		

ミニカプラと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.