


品番：EA300BB-3

品名：[サイズ 共用] 酸素用プラグ(溶接器側)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/31 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



カプラメーカー商品種類		
商品名	メーカー名	備考
アークコック	カプラ	—
アークコック	手代田機械	アークコックと互換性あり
Qジョイント	手代田機械	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	国産	—

※アークコック(アークコック)仕様とQジョイント仕様はカプラの形状が異なる為、適合しません。

### 仕様

適合ガス	酸素	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	用途	M16×1.5(右) 酸素・トーチ用
適合カプラ	EA300BA-2、BB-2	重量	41g
接続ネジ	M16×P1.5(右メネジ 溶接器の酸素側接続口にねじ込みます。)		

ミニカプラと互換性があります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.