


品番：EA300BB-4

品名：[サイズ 共用] 酸素用カプラ(調整器側)



販売価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
カタログ価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/31 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



カプラメーカー商品種類		
商品名	メーカー名	備考
酸素コック	カワチ	—
酸素コック	千代田精機	酸素コックと互換性あり
Qジョイント	千代田精機	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	百保工業	—

※酸素コック(アネロコック)仕様とQジョイント仕様はカプラの形状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	酸素	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	用途	M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用
適合ホース径	8mm, 5mm	適合カプラ	EA300BA-1、BB-1
重量	79g	接続ネジ	M16×P1.5(右メネジ 酸素調整器の接続口にねじ込みます。)

ミニカプラと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.