

品番：EA300BC-12

品名：M16x1.5(右)酸素用ソケット/ヌジ[®] (チヨコック)



販売価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
カタログ価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/25 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



品名	メーカー	備考
アポロコック	小糸産業	—
チヨコック	千代田精機	アポロコックと互換性あり
Oジョイント	千代田精機	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	百保工業	—

品名	メーカー	備考
アポロコック	小糸産業	—
チヨコック	千代田精機	アポロコックと互換性あり
Oジョイント	千代田精機	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	百保工業	—

チヨコック(アポロコック)仕様と
▲注意 Oジョイント仕様はカプラの形
状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	酸素	使用圧力	1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	用途	M16×1.5 (右)酸素・ゲージ用
適合カプラ	EA300BC-1		

アポロコックと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.