

品番 : EA300BC-14

品名 : M16x1.5(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)



販売価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0071ページ		



仕様

適合ガス	アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等	使用圧力	1 MPa以下
破壊圧力	3 MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10°C~+60°C	用途	M16×1.5 (左)ガス・ゲージ用
適合カプラ	EA300BC-3		

アポロコックと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.