

品番：EA300H-1

品名：溶接溶断セット(アセチレン・酸素)



販売価格	179,000円(税抜) / 196,900円(税込)		
カタログ価格	179,000円(税抜) / 196,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/10 05:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

<セット内容>	12点セット アセボンベ(3.6L)×1 酸素ボンベ(3.4L)×1 アセチレン調整器×1 酸素調整器×1 逆火防止器(サイズ:M22)×1 吹管×1、 ホース4m(内径:4.5mm)×1 溶接火口:#200、#450×各1 溶断火口:#1、#2×各1 スタンド×1		
サイズ:380×290×720(H)mm			
重量:26kg			
長いホース、延長ホースは使用不可です。 ※ガスは充填されておりません。			
○重要 高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、十分に注意して従事してください。 また、作業者は必ず「ガス溶接技能講習終了証」「ガス溶接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者、もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、操作できません。			
●ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にして下さい。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。			

代替品



**品番** EA300C

**コメント** 仕様ご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.