

品番：EA300HA-2B

品名：開閉ハンドル(酸素・アセチレンボンベ用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 600円(税抜)／ 660円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 600円(税抜)／660円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/07 02:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                           |             |         |                                                   |
|---------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------|
| 材質                        | スチール(メッキ仕上) | 全長      | 145mm                                             |
| 幅                         | 70mm        | 四角穴(対辺) | 8mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・<br>圧縮酸素等一般ガス用<br>10mm:アセチレン用 |
| 重量                        | 180g        |         |                                                   |
| 酸素・アセチレンボンベボンベのバルブ開閉時の必需品 |             |         |                                                   |
| 紛失防止のひも通し穴(φ9mm)が付いております。 |             |         |                                                   |
| メッキ仕上げでさびにくくなっております。      |             |         |                                                   |

代替品

|  |      |                |
|--|------|----------------|
|  | 品番   | EA300HA-3      |
|  | コメント | 変更点:仕入先、メーカー違い |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

