


品番：EA300M-4

品名：280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用)



販売価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/17 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0069ページ		



酸素とガスをそれぞれ独立して、調節する弁が付いています

仕様

全長	280mm	重量	415g
溶接火口	L型サオ: #140(EA300BG-4×1個 付属) 二又サオ: #100(EA300BG-3×2 個 付属)		

酸素・プロパン用

溶接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。

溶接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。

※ホース取付金具はついておりません。

※重要※

可燃性ガス及び酸素を使用し金属の溶接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。

資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。

労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)

1. ガス溶接作業主任者免状を受けたもの
2. ガス溶接技能講習を終了したもの
3. その他労働大臣が定めるもの

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.