

品番：EA300MB

品名：ミニ溶接器(フﾟロハﾟﾝ・酸素)



販売価格	86,000円(税抜)／94,600円(税込)		
カタログ価格	86,000円(税抜)／94,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/18 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



連続約2時間使用できます

仕様

<セット内容>	8点セット (EA303S-1)カートリッジポンベ ×1 (EB300M-1)酸素ポンベ(2L)×1 (EB300M-9)LPバルブ×1 (EB300MB-2)酸素調整器×1 (EB300M-3)酸素調整機圧力計 ×1 (EB300M-8)ホースセット3m(逆 止弁付)×1 溶接機(吹管・L型サオ・溶接火 口: #140)×1 収納ケース×1	推奨火口	#315まで
収納ケースサイズ	235×114×525(H)mm	総重量	10kg ※連続約2時間使用できます。 ※酸素ガスは充填されておりません。

代替品

	品番 EA300MB-0 コメント 酸素調整器形状変更
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.