

品番：EA300T

品名：ミニ溶接器(アセチレン・酸素)



販売価格	174,000円(税抜) / 191,400円(税込)		
カタログ価格	174,000円(税抜) / 191,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/20 12:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




仕様

<セット内容>	11点セット 酸素ボンベ(2L)×1 アセチレンボンベ(3.6L)×1 アセチレン調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)×1 酸素調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)×1 吹管×1 逆火防止器×1 ホース3m(逆止弁付)×1 ショート溶接火口:#100、#200、#315×各1 スタンド×1	アセチレンボンベ	3.6L
酸素ボンベ	2L	スタンドサイズ	360×400×900(H)mm
総重量	20kg	ショート溶接火口	#100・#200・#315
アセチレン調整器			
酸素調整器			
逆火防止器付			
吹管			
ホース3m(逆止弁付)			
キャスター付の為、運搬が楽です。			

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にして下さい。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

代替品

	<p>品番 EA300T-1 コメント 変更点:EA品番</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.