

品番 : EA300T-1

品名 : ミニ溶接器(アセチレン・酸素)



販売価格	174,000円(税抜)／191,400円(税込)		
カタログ価格	174,000円(税抜)／191,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

<セット内容>	・酸素ボンベ(2L) ・アセチレンボンベ(3.6L) ・アセチレン調整器(高圧ゲージ:2.45 MPa) ・酸素調整器(高圧ゲージ:2.45MPa) ・吹管 ・逆火防止器 ・ホース3m(逆止弁付) ・ショート溶接火口:#100、#200、#315×各1 ・スタンド	スタンドサイズ	360×400×900(H)mm
重量	20kg		

キャスター付の為、運搬が便利です。

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にして下さい。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

※ガスは充填されておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.